

**E81300**



**Collection :** ECRIN

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie carrée
- REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm)
- TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-posér revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique

### Bénéfices consommateurs




- ESTHÉTIQUE : Avec son design épuré, Écrin fait de votre salle de bains un espace agréable à vivre et tendance. Grâce à sa robinetterie encastrée, fini les flexibles disgracieux !
- REDÉCOUPABLE : Largeur et hauteur redécoupables pour une meilleure adaptation à l'espace de douche
- ENTRETIEN RAPIDE : Equipé en revêtement Panolux, Écrin est facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et à l'absence de joints de carrelage à entretenir

- POIDS : 35 kg
- PRODUIT INCLUS : Robinetterie
- LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Sans lumière d'ambiance (LED)
- MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : 280 x 280 cm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit
- LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 0

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION CLÉ EN MAINS : Développé avec des professionnels en plomberie pour une mise en place sans difficulté technique. Seulement 2 raccords de plomberie à faire. Écrin se pose en moins de 2h et il est possible de se doucher dès 24h après l'installation
- MAINTENANCE FACILE : Même une fois posé, il est possible d'accéder à la robinetterie en cas de besoin

Descriptif CCTP : Douche prête-à-posér, sans rangement - En angle. E81300. Collection : ECRIN. DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm. POIDS : 35 kg. TYPE D'INSTALLATION : En angle. PRODUIT INCLUS : Robinetterie. FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie carrée. LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Sans lumière d'ambiance (LED). REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm). MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C. TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : 280 x 280 cm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit. DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 0. DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-posér revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique.



En angle	X, mm	
	Mini	Maxi
E81300	780	1000
E81301		

Descriptif CCTP : Douche prête-à-poser, sans rangement - En angle. E81300. Collection : ECRIN. DIMENSIONS : 233,50 x 100 x 9 cm. POIDS : 35 kg. TYPE D'INSTALLATION : En angle. PRODUIT INCLUS : Robinetterie. FORME DE LA ROBINETTERIE : Robinetterie carrée. LUMIÈRE D'AMBIANCE (LED) : Sans lumière d'ambiance (LED). REDÉCOUPABLE : Oui (Largeur mini : 79 cm / Hauteur mini : 218,5 cm). MITIGEUR : Mitigeur thermostatique encastré avec butée à 38°C. TYPE DE SYSTÈME : Avec système Modulo. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : 280 x 280 cm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/mn avec limiteur de débit. DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/mn avec limiteur de débit. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. LARGEUR DE LA NICHE DE RANGEMENT : 0. DESCRIPTION PRODUIT : Ensemble complet de douche prêt-à-poser revêtu d'un panneau mural avec robinetterie thermostatique.