

E98331-4



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,2 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 154
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE DE BEC : Tube
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE D'ACCESSOIRE : Robinet
- TYPE DE FLEXIBLE : Flexible d'alimentation

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 268
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau & D'ENERGIE
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- TYPOLOGIE : Mécanique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- MÉCANISME HAUTE PRÉCISION : cartouche à disques céramique qui assure un réglage de la température précis et un mouvement fluide - garantie 5 ans.
- CONFORT D'UTILISATION : bec tube orientable, pivote à 360°.
- ÉCONOMIE D'EAU : butée sensitive qui indique le débit idéal pour une utilisation quotidienne.
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : La cartouche C3 délivre l'eau froide quand le levier est en position centrale, réduisant ainsi la consommation d'eau chaude inutile
- FINITION DE QUALITÉ : Finition chrome brillant, garantie 10 ans.

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5135" pour un montage aussi simple que rapide
- SÉCURITÉ : bague-limiteur de température.
- MONTAGE FACILE PETITS ESPACES : tirette latérale plus simple à installer dans les petits espaces.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo, bec tube - avec système d'installation breveté 5135". E98331-4. Collection : ALEO. POIDS : 2,2 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 268. SAILLIE DU BEC (MM) : 154. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. ECO CONSO : Economie d'eau & D'ENERGIE. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE. TYPE DE BEC : Tube. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPOLOGIE : Mécanique. TYPE D'ACCESSOIRE : Robinet. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. TYPE DE FLEXIBLE : Flexible d'alimentation.