

EDR002

Collection : ODÉON RIVE GAUCHE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 54 x 36,20 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- HAUTEUR : Confort
- BRIDE : 0
- ABATTANT : 0
- CONDITIONNEMENT : 1 colis
- POIDS : 20,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Suspendu
- CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- PRODUIT INCLUS : (abattant, bâti-support et plaque de commande non inclus)
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles

Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN SIMPLISSIME : Cuvette entièrement lisse et émaillée conçue sans bride pour une accessibilité totale et un nettoyage rapide et complet
- RINÇAGE PERFORMANT : Guidage efficace de l'eau vers l'avant de la cuvette pour une distribution optimale sur les côtés tout en évitant les éclaboussures
- ÉCONOMIE D'EAU : Peut fonctionner en basse consommation 2,6/4L


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE : Positionnement facile de la cuvette pour un serrage simplifié

Produits complémentaires

- E4318 : Plaque de commande inox
- E4316 : Plaque de commande, double touche
- E4311 : Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 L
- E4321 : Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 2,6/4 L

Dessin technique



Descriptif CCTP : Cuvette suspendue SANS BRIDE, sans trou d'abattant. EDR002. Collection : ODÉON RIVE GAUCHE. DIMENSIONS : 54 x 36,20 cm. POIDS : 20,7 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L. HAUTEUR : Confort. TYPE DE BRIDE : Sans bride. BRIDE : 0. PRODUIT INCLUS : (abattant, bâti-support et plaque de commande non inclus). ABATTANT : 0. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles.