



Veil | When
technology
meets art

KOHLER®



Veil ที่สุดของเทคโนโลยีและความงาม

ความโค้งงอที่สมดุลเข้ากับสรีระ และระบบควบคุมที่ตอบสนองอันไวพลาบด้วยดีไซน์ล้ำสมัยมีลิสต์และการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ รั้งสรรค์ให้ Veil คือที่สุดของการออกแบบโถสุขภัณฑ์ ที่ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อสุนาเมย์และความสะอาดสบายอย่างแท้จริง

เส้นสายอันงดงามสะอาดตาสะท้อนความร่วมมือสมัยของงานดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย ทุกรายละเอียดแบ่งบอกความพิถีพิถัน ตั้งแต่การออกแบบสุขภัณฑ์แบบไร้ถังพักน้ำ อุปกรณ์และการติดตั้งสมบูรณ์แบบตลอดจนระบบการบำรุงล้างในตัว พลัสฟรีที่ได้คือสุขภัณฑ์อันเหนือเวลาทำความสะอาดง่าย ในดีไซน์ที่สวยงามล้ำสมัย




สุขภัณฑ์แบบเซ็นเดียว

พร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ รุ่น เวล

K-5401X-S-0

- ขนาด 438 x 670 x 533 มม.
- ดีไซน์ทันสมัย เรียบหรู มีระดับ
- ระบบชำระล้างแบบ Direct Water Supply ชำระได้อย่างหมดจด โดยใช้น้ำเพียง 3/4.8 ลิตร
- ชำระล้างอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานจากที่รองนั่ง หรือแบบสั้งการผ่านรีโมทคอนโทรลหรือกดปุ่มที่โถสุขภัณฑ์
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ (Rimless Design) ให้น้ำหมุนรอบโถได้ถึง 360°
- ฟารองนั่งแบบ French Curve มีระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ และผสมสารพิเศษยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- ระบบรับอุณหภูมิฟารองนั่ง
- ก้านฉีดชำระทำจากสแตนเลสเกรด 316 หูหრაและก้านท่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ระบบฉีดชำระในตัว ด้วยก้านฉีดสแตนเลสที่รวมฟังก์ชันฉีดชำระในหนึ่งเดียว (ฉีดชำระด้านหน้า / ฉีดชำระด้านหลัง)
- E-Water ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
- ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV เพิ่มความมั่นใจในเรื่องสุขอนามัย
- ระบบเป้าแห้ง
- ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ ทำงานทันทีเมื่อมีคนนั่ง ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ไฟกลางคืน
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย ระบบสัมผัส
- สามารถกดชำระได้ในกรณีไฟดับ



French Curve Seat

ฟารองนั่งแบบ French Curve

ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระและลดแรงกดทับ ช่วยให้นั่งสบายมากขึ้น แม้จะนั่งเป็นเวลานาน

ฟารองนั่งผสมสารพิเศษยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Anti-Bacterial)

อนุภาคเงินในฟารองนั่งจะเข้าไปยับยั้งกระบวนการการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย




Remote Control

รีโมทคอนโทรลไร้สาย หน้าจอสี ระบบสัมผัส

- ให้ความรู้สีก่อนสัมผัส หรือแตะมีระดับ
- ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ขนาดพอดี กระชับมือ
- รวมทุกเมนูการใช้งานไว้เพียงหน้าเดียว
- พร้อมแท่นวางรีโมท

Flushing System



ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ (Rimless Design)
ให้น้ำหมุนรอบโถ 360° ช่วยทำความสะอาด
บริเวณรอบขอบโถอย่างทั่วถึง



Dual Jets
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชำระล้างมากขึ้น




พลังชำระล้างช่วยขจัดสิ่งสกปรกในโถลุลินโทลุลินโท
ให้สะอาดหมดจด

Sensor Activated

ฟารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ

- ฟารองนั่งเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในระยะที่ตั้งค่าไว้
และปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานออกจากระยะที่ตั้งค่าไว้
- สามารถตั้งระยะการรับสัญญาณได้ 3 ระดับ
 - ใกล้ : 30 cm. $\pm$ 20 cm.
 - กลาง : 50 cm. $\pm$ 20 cm.
 - ไกล : 70 cm. $\pm$ 20 cm.



Multi-Function Dual Nozzles



Front wash ระบบฉีดชำระ
ด้านหน้าพ่นรูเล็ก ๆ 78 รู
ที่ให้น้ำนุ่มนวล ด้วยการ
ผสมอากาศเข้ากับสายน้ำ



Oscillating wash ระบบ
ฉีดพ่นหน้า-หลัง



Rear wash
ระบบฉีดชำระด้านหลังแบบ
Standard (มาตรฐาน)
ระบบฉีดชำระด้านหลังแบบ
Spiral (เกลียวน้ำวน)



ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV
ทำงานอัตโนมัติทุกวัน
ตามเวลาที่ตั้งไว้ (Auto)
หรือสั่งงานผ่านรีโมท
คอนโทรล (Manual)



Pulsating wash ระบบ
ฉีดพ่นเป็นจังหวะ




ระบบทำความสะอาดกันฉีด
ชำระอัตโนมัติ จะปล่อยน้ำ
(E-Water) มาทำความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใช้งาน

Product Specifications

Flushing volume		3L/4.8L	
Minimum rough-in		305mm	
Minimum water supply pressure		0.1Mpa (dynamic pressure), up to 21L/min (flow)	
Maximum water supply pressure		0.74Mpa (static pressure)	
Specification		220V/220V-240V~, 50Hz/60Hz	
Rated power		960W (220V)/1000W (220V-240V)	
Maximum instantaneous power		1600W	
Power cord length		About 1.3m	
Outer dimension of product		670mm x 438mm x 533mm	
Product weight		About 46 Kg	
Operation environment		1-40°C	
Cleaning	Water flow (at 0.2 Mpa)	Rear	About 0.35-0.68L/min
		Spiral	About 0.26-0.68L/min
		Front	About 0.35-0.68L/min
	Cleaning water temp		Close, 1-5 levels (room temp, about 31-39 °C)
	Cleaning time (Max)		300s
	Quantity of nozzles		1 unit
	Nozzle position adjustment		5 positions
	Impulse massage		On/Off
	Oscillating cleaning		On/Off
	Safety devices	Overheating protection	Thermal fuse, overheating breaker
		Backflow prevention	One-way valve

Comfort	Heated seat	Heating power	About 40W
		Temp adjustment	Close, 1-5 levels (room temp, about 31-39 °C)
		Safety devices	Thermal fuse, overheating breaker
	Cover		Automatic open/close, slow close, remote open/close
	Seat		Slow close, remote open/close
	Dryer	Air flow	About 0.22 m³/min
		Heating power	About 200W
		Temp adjustment	Close, 1-5 levels (room temp, about 31-39 °C)
		Safety devices	Thermal fuse, overheating breaker
	Deodorizer	Air flow	≥0.11 m³/min
Hygiene	Self-cleaning nozzle		Yes
	Anti-bacterial material		Seat and cover
	Sterilized water		Yes
	UV light		Yes
Other	Auxiliary keyboard		6 function keys
	Seating sensor		Capacitive sensing
	Night light		Blue
	Auto open/close cover		Microwave sensing
	Manual flushing		Available under power failure condition



Dimensions are approximate.
Unit: mm

KOHLER®

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2204 6000 ฝ่ายขาย ต่อ 6094-6, 6091, 6092 หรือ 0 2204 6080 โทรสาร. 0 2204 6298-9

Call Center 0 2204 6222 โทรสาร. 0 2204 6220

e-mail: callcenterthailand@kohler.com www.kohlerthai.com