

Features


- Vitreous china
- Undercounter installation
- With overflow
- Includes 52047 clamp assembly
- Includes lavatory drain
- 540 x 417 x 184 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 791-2544

UNDERCOUNTER LAVATORY K-21058K



Technical Information



Fixture:	
Water depth	130 mm
Drain hole	Ø 44 mm
Approximate measurements for comparison only.	

Included Components:	
Cut-out template	1419501-GL7
Clamp accessory pack	52047
Lavatory drain	1377123-**

Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes	
K-21058K	BRAZN RECTANGLE UNDERCOUNTER LAVATORY	<input type="checkbox"/> 0 : White	<input type="checkbox"/> Other




Dimensions are approximate.
Unit: mm



Installation Notes

Install this product according to instruction in the cut-out template. Supplied basin clamp assemblies require 25 mm minimum countertop thickness. Installer must supply anchors for thinner countertops.

NOTICE: Countertop manufacturer or cutter must use the cut-out template provided with the product, or a current one provided by Kohler Co. (call 0-2700-9299) Kohler Co. is not responsible for cutout errors when the incorrect cut-out template is used.



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at anytime without notice.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
- พร้อมรูน้ำล้น
- พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า รหัส 52047
- พร้อมชุดสะดืออ่างล้างหน้า
- 540 x 417 x 184 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASM A112.19.2/CSA B45.1
- มอก.791-2544



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ระยชนาลึก	130 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยชค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	
ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
กระดาดแม่แบบ	1419501-GL7
ชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า	52047
ชุดสะดืออ่างล้างหน้า	1377123-***

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-21058K	อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่นโบราณซ์	<input type="checkbox"/> 0 : สีขาว <input type="checkbox"/> อื่นๆ


ขนาดระยชแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในกระดาดแม่แบบชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับอ่างล้างหน้าเหมาะกับการติดตั้งกับเคาน์เตอร์ที่มีความหนาน้อยกว่า 25 มม. หากเคาน์เตอร์มีความหนาน้อยกว่านี้ผู้ติดตั้งจะต้องใช้ทุกร่วมการติดตั้ง

ข้อพึงระวัง การตัดรูเจาะเคาน์เตอร์ต้องใช้กระดาดแม่แบบที่อยู่ในชุดสุขภัณฑ์ หรือได้รับจากบริษัทโคห์เลอร์ (โทร. 0-2700-9299) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการตัดเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการผิดพลาดหากใช้กระดาดแม่แบบที่ไม่ถูกต้อง



หมายเหตุ: ระยชแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรรจุกฎที่มีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์