

Guía de instalación

Grifería monomando/de una palanca

8855M, 8856M

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Antes de comenzar

Toda la información contenida en las instrucciones está basada en la información más reciente disponible al momento de su publicación. Kohler Co. se reserva el derecho de efectuar cambios en las características del producto, embalaje o disponibilidad en cualquier momento, sin previo aviso.


Por favor deje las instrucciones con el consumidor. Contienen información importante.

NOTAS:

- Haga circular agua por las líneas de suministro para limpiar los residuos.
- Si es posible, instale esta grifería en el lavabo o bidet antes de instalar el lavabo o el bidet.


Diagrama de instalación

8855M
GRIFERÍA MONOMANDO DE LAVABO





8856M
GRIFERÍA MONOMANDO DE LAVABO

Unidad = mm



Funcionamiento de la manija

- Levante la manija con cuidado. Gire hacia la izquierda para el agua caliente, hacia la derecha para el agua fría.



Instale la grifería

- Inserte el tirador (6, excepto para 8855M) en el orificio de la grifería.
- Enrosque las varillas roscadas (1) en la parte inferior de la grifería.
- Coloque la arandela (2) en la parte inferior del cuerpo (4) de la grifería a través de las mangueras flexibles (3) y varilla roscada.
- Pase las mangueras (3) y el tirador (6) en el orificio del lavabo.
- Coloque la grifería.
- Por debajo del lavabo, instale el soporte (5) en la varilla roscada y asegure la grifería apretando las dos tuercas (7).

NOTA: Si no va a instalar un desagüe automático, inserte el tapón (8) en el orificio en la parte posterior de la grifería.

Instale el desagüe




- Retire la brida (9) del cuerpo del desagüe (12).
- Deslice la arandela (10) en el lado inferior de la brida del desagüe.
- Seleccione el tubo de desagüe (11) o adaptador (19), dependiendo de la conexión de la trampa.
- Aplique cinta selladora de roscas o sellador al tubo de desagüe (11) o al adaptador (19), e instale al cuerpo del desagüe.
- Si va a instalar el desagüe al lavabo sin un orificio de rebosadero, instale el espaciador (18) y la arandela (17) en el cuerpo del desagüe.
- Inserte el cuerpo del desagüe en la parte inferior del lavabo. Para 8855M, gire el orificio para la varilla del desagüe (13) para que quede hacia el frente. Para 8856M, gire el orificio para la varilla del desagüe (13) para que quede hacia atrás.
- Apriete a mano la brida al cuerpo del desagüe.
- Por debajo, apriete a mano la contratuerca (14).

Instale el desagüe (cont.)

NOTA: Si es necesario, aplique una tira de masilla de plomería alrededor del lado inferior de la brida del desagüe (9), en lugar de utilizar la arandela (10).

- Coloque el obturador (15) en el cuerpo del desagüe alineando el lado plano del orificio del obturador (16) con el orificio para la varilla del desagüe (13).

NOTA: No mueva el desagüe después de apretar la contratuerca, si lo hace podría romper el sello de la masilla de plomería.




Instale el desagüe - Sólo 8855M

- Coloque la arandela de plástico (21), la arandela de goma (23) y la tuerca de retención (20) en la varilla de bola (22).
- Inserte el montaje de la varilla de bola (24) el orificio para la varilla del desagüe (13) y a través del orificio para el obturador, apriete la tuerca de retención (20).
- Se provee un montaje de varilla de bola larga y otro de varilla de bola corta. Utilice el montaje de varilla que mejor se ajuste a su instalación y necesidades de diseño.

Instale el desagüe - Sólo 8856M

- Coloque la arandela de plástico (21), la arandela de goma (23) y la tuerca de retención (20) en la varilla de bola (22).
- Inserte el montaje de la varilla de bola (24) el orificio para la varilla del desagüe (13) y a través del orificio para el obturador, apriete la tuerca de retención (20).
- Deslice la varilla a través del orificio del enganche (25).
- Conecte el tirador (6) y la varilla de bola (22) con el enganche (25).
- Empuje la varilla de bola hacia abajo en la posición abierta y ajuste la perilla del tirador a la altura correcta.
- Apriete el tornillo en el enganche para fijar el tirador.



Verificación de la instalación

- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
- Asegúrese de que la manija esté en la posición cerrada.
- Retire el montaje del aireador (26).
- Abra el suministro principal de agua.
- Deje correr agua caliente y fría a través de la grifería durante un minuto para eliminar los residuos.
- Elimine los desechos del aireador.
- Cierre la grifería y vuelva a instalar el aireador.

Instrucciones de limpieza

Todos los acabados: Limpie el acabado con jabón suave y agua tibia. Seque bien toda la superficie con un paño limpio y suave. Muchos limpiadores contienen productos químicos, como el amoníaco, el cloro, los limpiadores de inodoros, etc., que podrían afectar adversamente el acabado y no recomiendan para la limpieza.

¡IMPORTANTE! No utilice limpiadores abrasivos o solventes en la grifería y accesorios de Kohler.

Garantía limitada de por vida

Kohler Co. garantiza que la grifería fabricada después del 1 de enero de 1997 está libre de problemas de fugas y goteo durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de la casa. *En caso de que la grifería presente fugas o goteo durante el uso normal, Kohler enviará por correo y sin ningún cargo al comprador original, el cartucho necesario para que la grifería funcione correctamente.

Kohler también garantiza que todas las demás características de la grifería, excepto el acabado en oro, están libres de defectos de material y mano de obra, durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de la casa. Si el producto presenta defectos durante el uso residencial normal, Kohler Co., a su criterio, reparará, proveerá el repuesto o el producto, o realizará los ajustes pertinentes. Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, abuso o uso indebido del producto. Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler, es necesario incluir la prueba de compra (recibo original). Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de mano de obra, instalación u otros gastos indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler excederá el precio de la grifería.

Si la grifería es para uso comercial, Kohler garantiza que la grifería está libre de defectos de material y mano de obra por un (1) año, a partir de la fecha de instalación, estando en efecto todas las demás condiciones de la presente garantía, excepto la duración.

Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con Kohler Co., ya sea a

Garantía limitada de por vida (cont.)

través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba a la siguiente dirección: Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Por favor, asegúrese de proporcionar toda la información pertinente a su reclamación, incluyendo una descripción completa del problema, producto, número de modelo, color, acabado, fecha y lugar de compra del producto. También incluya el recibo de compra original. Para información adicional, o para obtener el nombre y dirección del lugar de reparación y servicio más cercano a usted, llame al 1-800-4-KOHLER desde los Estados Unidos, al 1-800-964-5590 desde Canadá y al 001-877-680-1310 desde México.


Las garantías anteriormente mencionadas sustituyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un propósito en particular.

El vendedor no se hace responsable por concepto de daños particulares, incidentales o indirectos. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de tales daños, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. La presente garantía otorga al consumidor ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia. Esta garantía está destinada únicamente para el comprador consumidor original y excluye todo daño al producto como resultado de errores de instalación, abuso del producto o uso indebido del mismo, bien sea por parte de un contratista, compañía de servicios o el consumidor mismo.

Ésta es nuestra garantía exclusiva por escrito.

*La grifería Trend®, la torre MasterShower™, los productos con acabado en oro, todos los artículos contenidos en la sección "Fixture Related" del KOHLER Faucets Price Book, los desagües, las coladeras de fregadero Duostrainer®, los dispensadores de jabón y loción, y la grifería de uso comercial están cubiertos por la garantía limitada de un año de Kohler.

8855M GRIFERÍA MONOMANDO DE LAVABO
8856M GRIFERÍA MONOMANDO DE LAVABO



Piezas de repuesto

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2008 Kohler Co.

837218-M2-B