

14597M-4 14598M-4

ANTES DE EMPEZAR

Toda la información está basada en la más reciente información de productos disponible al momento de la publicación. Kohler Co. se reserva el derecho de modificar las características de producto, empaque o disponibilidad en cualquier momento y sin notificación previa.

Favor de entregar estas instrucciones al cliente ya que contienen información importante.


NOTAS:

1. Enjuague las tuberías de suministro de agua a fondo para eliminar cualquier escombros.
2. Para instalaciones nuevas, ensamble la llave y el desagüe del lavabo o bidet antes de instalar el lavabo o bidet.

OPERACIÓN DEL MANERAL

Levante el maneral cuidadosamente. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para obtener agua caliente y en dirección de las manecillas del reloj para agua fría.

DIMENSIONES DE DISTANCIA A CENTRO DE DESCARGA




INSTALACIÓN

Cómo instalar la llave

Instale el perno de montaje(1) adentro de la base del cuerpo de la llave. Pegue la arandela(2) debajo del ensamblaje del cuerpo. Inserte las mangueras flexibles de suministro(3) en la perforación del lavabo o bidet.

Desde la parte inferior del lavabo o bidet, coloque el soporte(4) (la arandela de hule queda arriba) y la tuerca(5) sobre el perno de montaje. Posicione la llave de modo que la salida de la llave apunte hacia adelante. Ajuste la tuerca para fijar la llave al lavabo o bidet.

Conecte las mangueras a los suministros de agua. Estando de frente a la llave, la manguera trasera se conecta al agua caliente, la manguera con la etiqueta "COLD" ("FRÍO") al frente se conecta al agua fría.




Cómo instalar el desagüe (para 14597M y 14598M)

Retire la tuerca de seguridad(10), la arandela de plástico(9), el empaque de hule(8) del cuerpo del desagüe e insértelo en el lavabo. Reinstale el empaque de hule (inclinado hacia arriba), la arandela plástica y la tuerca de seguridad en el cuerpo del desagüe. Ajuste la tuerca de seguridad.

Nota: Si es necesario, aplique un anillo de masticado de plomería u otro sellador alrededor del lado inferior del borde del desagüe(6) en vez de usar una arandela de hule(7).

No reposicione el desagüe después de ajustar la tuerca de seguridad o puede romper el masticado o sellador. Retire el masticado sobrante.




VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas y que el maneral esté en posición cerrada.


Abra el desagüe. Abra el suministro de agua principal y revise que no haya goteos. Haga las reparaciones necesarias.

Retire el aireador(13) (por la llave(14) proporcionada para **14597M-4** y **14598M-4**). Abra la llave. Deje correr el agua caliente y fría por la salida de la llave durante aproximadamente un minuto para eliminar cualquier escombros. Retire cualquier basura del aireador. Cierre la llave y reinstale el aireador.



Reemplazo de la arandela y el kit de pistón (para **14597M** y **14598M**)

Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirar el tapón(15). Saque la arandela(16) y rémplacela con una nueva. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirar el kit de pistón(17) y rémplacelo con uno nuevo. Reinstale el tapón y la arandela.





INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Todos los Acabados: Limpie el acabado con jabón suave y agua tibia. Seque por completo la superficie entera con un paño suave y limpio. Muchos productos limpiadores pueden contener químicos como amoníaco, cloro, limpiador de inodoros, etc., que pueden dañar el acabado y que no se recomiendan para la limpieza.

No use limpiadores abrasivos o solventes sobre las llaves y muebles Kohler.

14597M-4 14598M-4



**Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.