



Rite-Temp®

La próxima generación de válvulas para ducha

KOHLER®

El motor que impulsa la experiencia.

Las válvulas KOHLER® Rite-Temp™ son las favoritas tanto de los constructores, plomeros, así como de los que manejan las especificaciones, debido a su reputación, confiabilidad, desempeño y calidad. Son el motor que impulsa las experiencias de baño y ducha que sus clientes han llegado a apreciar.

Ahora, Kohler se enorgullece en presentar el nuevo sistema de válvulas universal Rite-Temp. Todo el sistema fue diseñado para ser sencillo, compacto y fácil de manejar en el lugar de trabajo.

Ordenar el producto es muy sencillo y con mucha flexibilidad para las construcciones nuevas o remodelaciones. Puede pedir la válvula y el cartucho juntos o por separado. La nueva válvula Rite-Temp es totalmente compatible con todas las griferías para ducha existentes Rite-Temp.

Tres pasos sencillos para su instalación:



1

Instale el cuerpo de la válvula

+



2

Instale el cartucho

+



3

Instale la grifería

FÁCIL DE INSTALAR

El cuerpo de la válvula se adquiere por separado

La tubería llega a las salidas

Incluye tapa de prueba para la prueba de instalación y para la tubería

VERSÁTIL

Disponible para una variedad de materiales de tubería y métodos de conexión

El cuerpo de la válvula es adecuado para paredes gruesas y delgadas así como para instalaciones en ambos lados de la pared

Compatible con todas las griferías para ducha Rite-Temp™ KOHLER®.

El mismo cuerpo de válvula y cartucho funciona con todas las griferías

CONFIABLE

Cartucho de una pieza con sellos dobles integrados

El cuerpo de latón forjado ofrece confiabilidad de largo plazo

Lo último en tecnología de balanceo de presión ofrece un desempeño preciso y confiable

Resistente incluso en las condiciones de agua más agresivas

Conozca más en [KOHLER.com/RiteTemp](https://www.kohler.com/RiteTemp)



Válvulas de balanceo de presión Rite-Temp®

Puertos internos amplios

Reducen la pérdida de presión para producir el flujo de agua más intenso posible.

Cuerpo de la válvula de latón forjado

El cuerpo de latón forjado resistente a la pérdida de zinc, ofrece confiabilidad a largo plazo, incluso en las condiciones de agua más agresivas.

Válvulas de retención integradas

Proporcionan protección contra el reflujo.

Conexiones de la válvula


El cuerpo de la válvula está disponible con conexiones para los materiales de tubería más populares: NPT universal, PEX (conexiones de expansión en frío y en pliegue), NPT hembra y solo soldadura.

Soportes de montaje de válvula integrados

Para una instalación fácil y segura del cuerpo de la válvula.

Tecnología de Balanceo de Presión

El cartucho utiliza lo último en tecnología de diafragma de Kohler, para un desempeño preciso y confiable.



Válvulas con cierres

Permite cerrar el agua en la válvula.

Guía de medidas (Rough in)

Simplifica la instalación del tratamiento de la pared terminada y es el soporte de montaje para aplicaciones en pared delgada. Se incluye en todos los cuerpos de válvula.

Ajuste para limitar la temperatura máxima

Permite que se fije una temperatura de agua máxima en la instalación, para comodidad y seguridad.

Cartucho de una pieza

Tiene un cartucho de una pieza con sello doble integrado para una instalación fácil y confiable siempre.

Sistema de válvula universal Rite-Temp. Características y ventajas

1 INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA

Fácil de definir y fácil de instalar



Cortes de flujo con las válvulas de retención integradas
Disponibles con y sin dispositivos de cierre, que permiten que la válvula se aisle para servicio o mantenimiento.



Tapa de prueba
La tapa de prueba permite purgar y probar la presión del sistema antes de instalar el cartucho y seleccionar la grifería.

Fácil instalación
Se fija en tabla, permitiendo un trayecto recto al cabezal de ducha y a la salida de la bañera.

Instalación de espalda a espalda
El diseño compacto de válvulas ofrece mayor flexibilidad en espacios reducidos, como instalación de espalda a espalda.

Pared delgada
La guía de dimensiones de instalación, permite que la válvula se instale en una pared delgada.

CONEXIONES DE VÁLVULA



NPT universal
Las conexiones permiten la soldadura directa o la instalación NPT



Conexión de pliegue PEX (F1807)



Expansión PEX (F1960)



NPT hembra
Conexiones para usar con accesorios CPVC




Solo soldadura

2 CARTUCHO DE BALANCEO DE PRESIÓN

Desempeño y confiabilidad superior



Diseño de cartucho de una pieza
El diseño del cartucho de una pieza, hace que la instalación sea fácil y rápida. El cartucho lleva un diseño de anillo obturador, para garantizar que cada instalación sea hermética.



Tecnología de balanceo de presión
La más reciente tecnología de balanceo de presión de diafragma de Kohler ofrece un control de temperatura preciso y confiable, y se han utilizado materiales avanzados para resistir la adhesión, incluso en las condiciones de agua más agresivas.

3 JUEGO RITE-TEMP.

Opciones de diseño infinitas



Compatible con todos las griferías KOHLER® Rite-Temp Trim
Ideal para proyectos nuevos o remodelaciones. Es compatible con aplicaciones de ducha y bañera o solo ducha, y combina perfectamente con cualquiera de los acabados, estilos y diseños de Kohler.



Adaptador para instalaciones profundas
Para las instalaciones en las que la válvula se instala a mayor profundidad de la normal, existe un juego de medida universal que funciona con todas las válvulas y griferías KOHLER Rite-Temp.

Sistema de válvula universal Rite-Temp®

Kit completo

(Incluye el cuerpo de la válvula, el cartucho, la guía interna y el guardabarros)



K-8304

Descripción	Único (cant. 1)	Paquete de proyecto (cant. 12)
Conexión universal	K-8304-K-NA	K-P8304-K-NA
Conexión universal con topes	K-8304-KS-NA	K-P8304-KS-NA
Pliegue PEX	K-8304-PX-NA	-
Pliegue PEX con topes	K-8304-PS-NA	-
Expansión PEX	K-8304-UX-NA	-
Expansión PEX con topes	K-8304-US-NA	-
Solo condensación	-	K-P8304-SWX-NA

Cuerpo de la válvula

(Incluye el cuerpo de la válvula, la guía interna y la tapa de prueba)



K-8300

Descripción	Único (cant. 1)	Paquete de proyecto (cant. 12)
Entrada universal	K-8300-K-NA	K-P8300-K-NA
Entrada universal con topes	K-8300-KS-NA	K-P8300-KS-NA
Pliegue PEX	K-8300-PX-NA	K-P8300-PX-NA
Pliegue PEX con topes	K-8300-PS-NA	K-P8300-PS-NA
Expansión PEX	-	K-P8300-UX-NA
Expansión PEX con topes	-	K-P8300-US-NA
NPT hembra	-	K-P8300-IPX-NA
NPT hembra con topes	-	K-P8300-IPS-NA
Solo condensación	-	K-P8300-SWX-NA

Cartucho

(Incluye el cartucho y el guardabarros)



K-8305

Descripción	Único (cant. 1)	Paquete de proyecto (cant. 6)
Cartucho secuencial de compensación de presión	K-8305-NA	K-P8305-NA

Accesorios



Adaptador para instalaciones en pared profunda
K-10350-NA

Tapa de prueba
K-10351-NA

Descripción	Único (cant. 1)
Conjunto interior profundo	K-10350-NA
Tapa de prueba	K-10351-NA