


Square
Équerre
Ecuadra



Colored 100%
Silicone Sealant
Mastic à la silicone
à 100% coloré
Sellador 100% de
silicona de color



1-1/4" Galvanized or Plated
Truss Head Screws
Vis à tête plate bombée
ou galvanisée 1-1/4"
Tornillos de cabeza reforzada
enchapados o galvanizados de 1-1/4"

Optional/Optionnel/Opcional:

- Mortar cement/Mortier/Cemento mortero
- Shims/Cales/Cuñas
- Furring strips/Tasseaux/Listones de enrasar
- Drop cloth/Toile de protection/Lona

Record your model number below for future reference:

Observe all local building and plumbing codes.

Noter le numéro de modèle ci-dessous pour référence ultérieure:

Respecter tous les codes de bâtiment et de plomberie locaux.

Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:

Cumpla todos los códigos locales de construcción y de plomería.

Install on an adequately supported subfloor.

For unlevel subfloor when access to shim is difficult, install with a 1/4" (6 mm) mortar cement bed. The apron must contact the subfloor.

Effectuer l'installation sur un sous-plancher de support adéquat. Dans le cas d'un sous-plancher inégal où l'accès aux cales est difficile, installer avec un lit de mortier de ciment de 1/4" (6 mm). Le tablier doit entrer en contact avec le sous-plancher.

Instale sobre un subpiso que ofrezca el soporte adecuado.

En subpisos desnivelados en donde sea difícil usar cuñas, instale sobre una capa de cemento mortero de 1/4" (6 mm). El faldón debe hacer contacto con el subpiso.

If installing over wallboard, install 1-1/2" (38 mm) furring strips to the back wall wallboard. Increase the stud pocket depth by the combined thickness of the furring strips and wallboard.

En cas d'installation sur un panneau mural, poser des fourrures de 1-1/2" (38 mm) sur le panneau mural du mur arrière. Augmenter la profondeur de l'ossature de l'alcôve de l'épaisseur combinée des fourrures et du panneau mural.

Si se va a instalar sobre panel de yeso, instale listones de enrasar de 1-1/2" (38 mm) al lado posterior del panel de yeso. Aumente la profundidad del encajonado de postes de acuerdo al grosor total de los listones de enrasar y el panel de yeso.

A minimum finished floor thickness of 1/2" (13 mm) is required for this installation.


Une épaisseur minimum de plancher fini de 1/2" (13 mm) est requise pour cette installation.

Se requiere que el piso acabado mida un mínimo de 1/2" (13 mm) para esta instalación.

1 Construct a plumb stud pocket according to the roughing-in information on the back page.

Construire une ossature d'alcôve d'aplomb conformément aux renseignements fournis dans le plan de raccordement sur la page arrière.


Construya un encajonado de postes a plomo, conforme al diagrama de instalación al reverso de la hoja.



2 Cut out a 10-1/2" (267 mm) drain hole positioned for your model.

Découper un orifice d'écoulement de 10-1/2" (267 mm) placé comme il se doit pour le modèle considéré.


Corte un orificio para desagüe de 10-1/2" (267 mm) en el lugar correcto para su modelo.



3 Install the rough plumbing.

Installer la tuyauterie de raccordement.


Instale el tendido de plomería.



4 Install the drain to the shower base.

Installer le drain sur la base de la douche.


Instale el desagüe a la base de la ducha.



5 Staple the felt pad, if provided, to the subfloor so it will contact all support feet.

Agrafer le tapis en feutre, le cas échéant, sur le sous-plancher de manière à ce qu'il touche tous les pieds d'appui.


Engrape el protector de fieltro, si se provee, al subpiso, de manera que haga contacto con todas las patas de soporte.



With no pad, lay a 1/4" (6 mm) mortar cement bed with a 20" (508 mm) diameter space around the drain.

Sans utiliser de tapis, poser un lit de mortier de ciment de 1/4" (6 mm) avec un espace de 20" (508 mm) de diamètre autour du drain.


Sin el protector de fieltro, ponga una capa de cemento mortero de 1/4" (6 mm) dejando un espacio de 20" (508 mm) de diámetro alrededor del desagüe.



6 Lift and position the shower base in the stud pocket. The apron must contact the subfloor.

Soulever la base de la douche et la mettre en place dans l'alcôve. Le tablier doit entrer en contact avec le sous-plancher.


Levante y ubique la base de ducha en el encajonado de postes. El faldón debe hacer contacto con el subpiso.



7 With the unit level, shim under the support feet as needed.

Le dispositif étant de niveau, placer des cales sous les pieds d'appui comme il se doit.


Con la unidad nivelada, instale cuñas bajo las patas de soporte según sea necesario.



8 Install plastic attachment clips at all stud locations.

Installer des clips de fixation en plastique à chaque emplacement de montant.


Instale clips de sujeción de plástico en todas las ubicaciones de los postes.



9 Connect the drain pipe. Clean the shower base and cover with a drop cloth.

Raccorder le tuyau d'évacuation. Nettoyer le receveur de douche et le recouvrir d'une toile de protection.


Conecte el tubo de desagüe. Limpie la base de la ducha y cúbrala con una lona.



10 Custom Walls: Install furring strips, wallboard, and the finished wall as shown.

Murs sur mesure: Installer les fourrures, le panneau mural et le mur fini comme sur l'illustration.


Paredes personalizadas: Instale listones de enrasar, panel de yeso y la pared acabada como se muestra.



11 STERLING Wall Set: Install the back wall. Insert the tabs into the slots.

Ensemble de murs STERLING: Installer le mur arrière. Insérer les languettes dans les fentes.


Juego de paredes STERLING: Instale la pared posterior. Inserte las lengüetas en las ranuras.



12 Measure, mark, and drill the faucet holes in the end wall.

Mesurer, marquer et percer les trous de robinet dans le mur d'extrémité.


Mida, marque y taladre los orificios para grifería en la pared lateral.



13 Apply an L-shaped bead of 100% silicone sealant at each outside corner.

Appliquer un cordon de mastic à la silicone à 100% en forme de L sur chaque angle extérieur.


Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona en forma de L en cada esquina exterior.



14 Install the end walls. Engage the pins in the slots.

Installer les murs d'extrémité. Engager les tiges dans les fentes.


Instale las paredes laterales. Encaje las clavijas en las ranuras.




15 The front edges should be flush, with no more than a 1/32" (1 mm) gap.

Les bords avant doivent être alignés, avec un espacement de 1/32" (1 mm) maximum.


Los bordes delanteros deben quedar al ras, con una separación no mayor de 1/32" (1 mm).




16 Starting at the bottom, install screws through the dimples to secure the flanges to the studs.
En commençant par le bas, installer des vis à travers les alvéoles pour fixer les brides aux montants.
Comenzando en la parte de inferior, instale tornillos a través de las hendiduras para fijar las pestañas a los postes de madera.




17 Secure the walls to the studs along the top. Use shims as needed.
Fixer les murs sur les montants le long du haut. Utilisez des cales selon les besoins.
Fije las paredes a los postes de madera a lo largo de la parte superior. Utilice cuñas cuando sea necesario.



18 Cover the framing with water-resistant wallboard. Install the finished wall.
Couvrir l'ossature avec du panneau mural hydrofuge. Installer le mur fini.
Cubra la estructura de postes con paneles de yeso resistentes al agua. Instale la pared acabada.




19 Install the faucet trim and accessories, and seal where they contact the wall panels.
Installer la garniture de robinet et les accessoires et appliquer du mastic d'étanchéité à leurs points de contact avec les panneaux muraux.
Instale la guarnición de la grifería y los accesorios, y selle donde hagan contacto con los paneles murales.



Apply 100% silicone sealant.
Appliquer du mastic à la silicone à 100%.
Aplique sellador 100% de silicona.

20 After painting, apply 100% silicone sealant where the unit contacts the finished wall.
Après avoir peint, appliquez du mastic à la silicone à 100% aux points de contact avec le mur fini.
Después de pintar, aplique sellador 100% de silicona donde la unidad haga contacto con la pared acabada.





Home Innovation
LAB CERTIFIED™

800.638.8556
HomeInnovation.com


The manufacturer represents that the product to which this label is affixed (a) duplicates samples independently tested by Home Innovation Research Labs and certified to conform to the requirements of HUD UM Bulletin No. 73a and CSA B45.5/IAPMO Z124 standard, and (b) has been manufactured under quality controls deemed appropriate by the manufacturer and periodically reviewed by the certifier.

Kohler Co.
Huntsville, AL
6004

The gray area represents the clear floor space for ADA compliance.
La zone grise représente l'espace de plancher dégagé pour conformité ADA.
El área sombreada representa el espacio de piso libre para cumplimiento con la ADA.

	Series/Séries/Serie 6207 Side Entrance Entrée latérale Entrada lateral
--	--

*Read the information before Step 1 about installing over wallboard.
*Lire l'information avant l'étape 1 sur l'installation par dessus le panneau mural.
*Lea la información provista antes del Paso 1 sobre la instalación en panel de yeso.



Need help? Contact the Customer Care Center at 1-800-456-4537.
For care and cleaning and other information go to
www.SterlingPlumbing.com.

WARRANTY
Bathing Fixtures (bathtubs and shower receptors) 10 YEARS LIMITED RESIDENTIAL / 3 YEARS LIMITED COMMERCIAL
Kitchen and Utility Sinks LIFETIME LIMITED CONSUMER / 3 YEARS LIMITED COMMERCIAL
Based on the classification specified above, STERLING bathing fixtures made of solid Vikrell material are warranted to be free of manufacturing defects for 10 years from the date of sale when fixtures are used in residential (owner-occupied) buildings, or 3 years from the date of sale when fixtures are used in commercial (hotels, motels, rental property) buildings.
Whirlpool baths are warranted to be free of manufacturing defects for the same period except for the pump/motor assembly, which is warranted to be free of manufacturing defects for 1 year from the date of sale.
Kitchen and utility sinks made of solid Vikrell material are warranted to be free of manufacturing defects for as long as the original consumer purchaser owns his/her home, or for 3 years from the date of sale when used in commercial (hotels, motels, rental property) buildings.
Kohler Co. will, at its election, repair, rectify or replace a fixture when inspection by Kohler Co. discloses any such defects occurring in normal usage within the time period of coverage stated above. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs where replacement is indicated. Damages due to improper handling, installation or maintenance are not considered manufacturing defects and are not covered by this warranty. This warranty is valid for the original, consumer purchaser only.
To obtain warranty service, contact Sterling, either through your plumbing contractor, home center, wholesaler or dealer, or by calling or writing Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. KOHLER CO. AND SELLER HEREBY DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.
This is the exclusive written warranty for Kohler Co.

Besoin d'aide? Appeler le centre de service à la clientèle au 1-800-456-4537.
Pour obtenir de l'information sur l'entretien et le nettoyage et de l'information supplémentaire, consulter le site: www.SterlingPlumbing.com.

GARANTIE
Meubles de bain (baignoires et receveurs de douche) GARANTIE RÉSIDENNELLE LIMITÉE DE 10 ANS / GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE DE 3 ANS
Éviers de cuisine et utilitaires GARANTIE CONSOMMATEUR LIMITÉE À VIE / GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE DE 3 ANS
En fonction de la classification spécifiée ci-dessus, les appareils sanitaires STERLING en Vikrell solide sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant 10 ans à partir de la date d'achat lors d'une utilisation résidentielle (maison occupée par le propriétaire), ou pendant 3 ans à partir de la date d'achat si utilisés dans un établissement commercial (hôtel, motel et maisons de location).
Les baignoires d'hydromassage sont garanties contre tout vice de fabrication pour la même période à l'exception du groupe moteur/pompe, qui est garanti contre tout vice de fabrication pendant 1 an à partir de la date d'achat.
Les éviers de cuisine et utilitaires en matériau Vikrell solide sont garantis contre tout vice de fabrication aussi longtemps que l'acquéreur d'origine est propriétaire de son domicile, ou pour une durée de 3 ans à partir de la date d'achat lorsqu'ils sont utilisés dans des établissements commerciaux (hôtels, motels, maisons de location).
Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification de l'appareil, après inspection par Kohler Co. durant la période susmentionnée. Si le remplacement est nécessaire, Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. Les dommages causés par une manipulation incorrecte, une installation erronée ou un entretien non adéquat ne sont pas considérés comme étant des vices de fabrication, et ne sont pas couverts par la présente garantie. Cette garantie est valide pour l'acquéreur d'origine uniquement.
Pour obtenir le service de garantie, contacter Sterling, par l'intermédiaire du plombier, centre de rénovation, revendeur ou distributeur, ou par téléphone ou par écrit, à l'adresse suivante: Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.
DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT REJETÉES PAR LA PRÉSENTE. KOHLER CO. ET LE REVendeur DÉCLINENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limiter sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.
Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

¿Necesita ayuda? Comuníquese al Centro de Atención al Cliente al 1-800-456-4537.
Para el cuidado y la limpieza y otra información visite:
www.SterlingPlumbing.com.

GARANTÍA
Unidades de baño (bañeras y bases de ducha) LIMITADA DE 10 AÑOS PARA USO RESIDENCIAL / LIMITADA DE 3 AÑOS PARA USO COMERCIAL
Fregaderos de cocina y de servicio LIMITADA DE POR VIDA PARA EL CONSUMIDOR / LIMITADA DE 3 AÑOS PARA USO COMERCIAL
De acuerdo a la clasificación arriba descrita, las unidades de baño STERLING de material sólido Vikrell se garantizan contra defectos de fabricación durante un periodo de 10 años a partir de la fecha de venta cuando estas unidades estén en uso residencial (propiedades ocupadas por el propietario), o durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de venta en el caso de unidades de uso comercial (hoteles, moteles y propiedades de alquiler).
Se garantizan las bañeras de hidromasaje contra defectos de fabricación durante el mismo periodo de tiempo, excepto el montaje de bomba/motor, el cual se garantiza contra defectos de fabricación durante 1 año a partir de la fecha de venta.
Se garantizan los fregaderos de cocina y de servicio de material sólido de Vikrell contra defectos de fabricación mientras el comprador consumidor original sea propietario de su casa, o durante 3 años a partir de la fecha de venta en el caso de unidades de uso comercial (hoteles, moteles, propiedades en alquiler).
Kohler Co., a su criterio, reparará, rectificará o reemplazará una unidad en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal dentro del periodo de cobertura indicado anteriormente. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación donde se reemplace el producto. Los daños debidos a errores de manejo, instalación o mantenimiento inadecuado no se consideran defectos de fabricación, y no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía es válida únicamente para el comprador consumidor original.
Para obtener servicio de garantía comuníquese con Sterling, ya sea a través de su contratista de plomería, el centro de remodelación, el mayorista o distribuidor, o llame o escriba a Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.
EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DESCARGA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y EL VENDEDOR, POR MEDIO DE LA PRESENTE, DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.
Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
Mexico: 001-877-680-1310
www.SterlingPlumbing.com