


E72319



Collection : ALEO+

Couleur* :



CP - Chrome


Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,3 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- INVERSEUR : Automatique à bouton-poussoir
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 218 - 232
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- MITIGEUR DE BAIN : Mécanique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche mural. E72319. Collection : ALEO+. POIDS : 2,3 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 218 - 232. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. MITIGEUR DE BAIN : Mécanique. INVERSEUR : Automatique à bouton-poussoir. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.